

# COMFORT PM AUTOADAPT

## PAMETNA RECIRKULACIJA TOPLE VODE

Grundfos Comfort PM AUTOADAPT postavlja nove standarde za energetski efikasnu i pametnu recirkulaciju tople vode u privatnim kućama i nudi vrhunsku kontrolu sa potpuno automatizovanom funkcijom (AUTOADAPT), temperaturno kontrolisanim radom ili neprestanim radom pri maksimalnoj brzini.

AUTOADAPT funkcija koristi automatski kalendar da dobije pregled kada koristite toplu vodu. Ova operacija se kontroliše kombinacijom kontrole temperature i registrovanja u kalendaru. Time se održava niska potrošnja energije uz trenutnu isporuku tople vode.

### TREKUTNA ISPORUKA TOPLE VODE UZ MANJU POTROŠNJU ENERGIJE

Svaki put kada na slavini otvorite toplu vodu, naša pumpa to registruje i pamti. Nakon dve nedelje, AUTOADAPT funkcija zna sve vaše navike i pumpa radi samo onda kada je neophodno, obezbeđujući toplu vodu odmah, kada vam je zaista potrebna.

### TOPLA VODA KADA JE TO POTREBNO

Trenutna isporuka tople vode u celoj kući obezbeđuje vam istovremeno i komfor i najmanju potrošnju električne energije.

### UŠTEDITE NOVAC KROZ SVOJ SISTEM ZA TOPLU VODU

Zahvaljujući niskom nivou buke permanentnog magnetnog motora, potrošnja energije je smanjena na 5-7 W. Poređenjem sa tradicionalnim pumpama koje rade konstantno, bez prestanka, to znači da možete smanjiti potrošnju energije do 97%, odnosno uštediti i do 48% na svojim računima.



#### TEHNIČKI PODACI

Protok, $Q_{max}$ :	0.7 m <sup>3</sup> /h
Napor, $H_{max}$ :	1.2 m
Temperatura tečnosti:	2 °C - 95 °C
Snaga:	5 W - 7 W

# IZABERITE NAJBOLJU PUMPU ZA RECIRKULACIJU TOPLE VODE

Nemaju svi potrošači iste potrebe za toplom vodom. Zato asortiman COMFORT PM proizvoda uključuje 3 vrste pumpi:

## Potpuno automatski rad – COMFORT PM AUTOADAPT

COMFORT PM AUTOADAPT obezbeđuje toplu vodu odmah, u celoj kući uz tri režima rada:



- **AUTOADAPT režim rada:**

Pumpa pamti navike potrošača i radi samo kada je topla voda zaista potrebna



- **Kontrola temperature - režim rada:**

Regulacija rada pumpe zasnovana na kontroli temperature znači održavanje radnog područja pumpe unutar izračunatog opsega temperature.



- **100% režim rada:**

Uz ovaj način rada pumpa radi stalno i punom brzinom

## Fleksibilnost – COMFORT PM sa 3-brzine

COMFORT PM sa 3-brzine radi konstantno u jednoj od tri unapred podešene brzine. Mogućnost prebacivanja između brzina daje vam slobodu odabira optimalnog rada instalacije, a ujedno i najniže troškove potrošnje električne energije.


## Stalan rad – COMFORT PM Basic

Comfort PM Basic je odličan izbor za one kućevlasnike koji žele stalni rad pumpe pri punoj brzini, gde nema potrebe za AUTOADAPT prilagođenim radom.

## Sve COMFORT PM pumpe nude sledeće:

- **Tih i jednostavan rad**  
Kompaktan dizajn koji je jednostavan za upotrebu
- **Niske gubitke energije**  
Pumpa se isporučuje sa izolacionim oblogama koje smanjuju toplotne gubitke pumpe
- **Nema zastoja u radu**  
Polusferičan dizajn motora osigurava maksimalnu otpornost na zastoje u radu
- **Jednostavna montaža**  
Čak i u vrlo uskim prostorima COMFORT sa kablom i utikačem je jednostavan za instaliranje
- **Zaštita od rada na suvo**  
Osigurava dugi radni vek pumpe i nesmetano puštanje u rad

### RADNE KRIVE



COMFORT PM  
AUTOADAPT



COMFORT BXS PM  
3-BRZINE



COMFORT PM  
BASIC



### TIPOVI

PROIZVOD	TIP	PROIZVODNI BROJ
COMFORT	COMFORT 15-14B PM	97916771
COMFORT sa nepovratnim ventilom	COMFORT 20-14BX PM	97916772
COMFORT AUTOADAPT	COMFORT 15-14BA PM	97916757
COMFORT UPS	COMFORT 15-14B PM	98492992
COMFORT UPS sa nepovratnim ventilom	COMFORT 20-14 BX PM	98492994
COMFORT AUTOADAPT sa nepovratnim ventilom	COMFORT 20-14BXA PM	97916749

Više informacija o COMFORT PM rasponu proizvoda možete naći na [www.grundfos.rs](http://www.grundfos.rs)

Grundfos Srbija d.o.o

Omladinskih brigada 90a  
11070 Novi Beograd, Srbija  
Tel. +381 11 225 8740  
[www.grundfos.rs](http://www.grundfos.rs)

**GRUNDFOS**